

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8840.110 并联柜系统 VX25

状态: 2026/5/30 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8840.110 - 并联柜系统 VX25 带玻璃门的底柜

用于工业应用且带透明门的 VX 标准机柜：机柜框架正面带透明门且带后门、顶板和分体式底板。
适用于高效机柜内部安装。



特征

型号	VX 8840.110
材料	箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm 后门：钢板，2.0 mm 底板：钢板，1.5 mm
表面	箱体架：浸涂底漆 门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体架 前面用铝质透明门 (180°) 背面钢板门 (130°) 前/后门锁具：3 mm 双齿 顶板 底板

特征

尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 800 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 1 NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
IK 编码	IK08
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	87 kg
毛重	90 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	221.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

批准

证书

表面

防护等级

解释

符合性声明

符合性声明 UK