

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8881.000 并联柜系统 VX25

状态: 2025/10/28 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8881.000 - 并联柜系统 VX25 基础型机柜

机柜制造标准：机柜框架带两个前门、后板、安装板、顶板、分段式底板。非常适合用于实现高效的机柜内部扩装。



特征

型号

VX 8881.000

材料

箱体架：钢板，1.5 mm
顶盖：钢板，1.5 mm
门：钢板，2.0 mm
后壁：钢板，1.5 mm
底板：钢板，1.5 mm
安装板：钢板，3.0 mm

表面

箱体架：浸涂底漆
门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
安装板和底板：镀锌

颜色

RAL 7035

特征

供货范围	箱体架 门 门铰链在右边，可换到左边 顶板 后壁 底板 安装板 2 个冲孔轨 18 x 39 mm 锁：3 mm 双齿
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 1,800 mm 深度: 600 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	699 mm x 1,696 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 1 NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
IK 编码	IK10
门数	2
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	116.55
毛重	120.6
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	298.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
EAN	4028177813915

特征

E-Number Sweden	E3465089
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
----	---

证书	表面
----	----

解释	制造商声明 符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration
----	---