

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8950.840

## TS 断路器罩盖 (美国型)

状态: 2026/4/2 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8950.840 - TS 断路器罩盖（美国型）

与 UL 一致的控制机柜组合安全门符合美国规定。断路器开关防护罩与操作机构、近旁箱门连锁装置和推杆组合符合 UL 508 A 的要求。



## 特征

型号	TS 8950.840
产品描述	包括主门锁，根据美国规定，用于控制机柜和控制机柜组合的安全门只能与下列总开关的操纵杆组合。
您的获益	<p>与操作机构、近旁箱门连锁装置、推杆组合可以满足 UL 508 A 的要求。</p> <p>紧凑型设计，宽 125 mm,可选择安装在机柜的左侧或右侧。由此可以通过这罩盖将所有单门标准型 TS 8 机柜扩装成断路器机柜。保留机柜的整个安装面。</p> <p>结合可以集成的 TS 安装板中间件，主机柜的安装层面可以在宽度上扩大 100 mm。</p> <p>只在带管状门框的单门机柜上安装罩盖</p> <p>在不同高度安装时，可在前侧使用两个组块化操纵杆</p>

# 特征

使用范围	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 和 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA 1 型和 2 型号 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA, 用于型号 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA, 用于型号 12 用于紧装式断路器 3VL UL 的 Max-Flex 驱动器的带软套管钢丝绳控制机制的西门子手柄: 3VA9978-0CH72, 环氧树脂钢外套, 按压开/关, 红色/黑色 (也包含在 Max-Flex 全套安装包 3VA9..8-0CK12 供货范围内) 3VA9978-0CH82, 镀铬钢, 按压开/关, 红色/黑色 3VA9978-0CH74, 环氧树脂钢外套, 按压开/关, 黑色/黑色 3VL9600-3JP61, 钢, 环氧树脂外套, 按压开/关, 黑色/黑色 用于紧装式断路器 3VL UL 的 Max-Flex 驱动器的带软套管钢丝绳控制机制的西门子手柄: 3VL9600-3JP01, 塑料, 按压开/关, 红色/绿色 (也包含在 Max-Flex 全套安装包 3VL9.00-3JM01 供货范围内) 3VL9600-3JP21, 钢, 环氧树脂外套, 按压开/关, 红色/黑色 3VL9600-3JP41, 镀铬钢, 按压开/关, 红色/黑色 3VL9600-3JP61, 钢, 环氧树脂外套, 按压开/关, 黑色/黑色 用于 SENTRON 系列 (ED、FD、LD、JD 等) 断路器的带软套管钢丝绳控制机制的西门子手柄 (Max-Flex 驱动器), US 订货号: FHOH, 钢, 环氧树脂外套, 按压开/关, 红色/黑色
------	--

材料	钢板
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	包括主门锁、覆盖板和安装固定件。
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
说明	隔离门罩前的箱柜必须为单门

## 特征

---

尺寸	宽度: 119.5 mm 高度: 1,800 mm 深度: 400 mm
包装单元	1 件
净重	14.2 kg
毛重	15.9 kg
税率号	94039910
ETIM 9	EC000712
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	TS 断路器罩盖（美国版），宽高深：119,5x2000x500 mm

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK