

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8951.000

### 隔离门盖板

状态: 2026/7/8 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8951.000 - 隔离门盖板 用于 VX

用于并联柜系统的门连锁装置，符合 UL 标准，与以下公司的带有操作杆（手柄）的主开关一起进行测试，Allen Bradley、Square D、General Electric、Eaton、Siemens。

## 特征

---

型号	VX 8951.000
产品描述	用于并联柜系统的门连锁装置，符合 UL 标准，与以下公司的带有操作杆（手柄）的主开关一起进行测试，Allen Bradley、Square D、General Electric、Eaton、Siemens。
您的获益	<p>能满足 UL 508 A 的要求</p> <p>结合主门连锁机构、近旁门连锁和推杆组合使用，同样也适用于并联柜系统</p> <p>可选择装配在机柜左侧或右侧。由此可以通过这盖罩将所有单门并联机柜扩装成断路器机柜。保留机柜的整个安装面。</p> <p>结合可以集成的安装板填充件，主机柜的安装面最大可以扩大 14 %</p> <p>在不同高度安装时，可在前侧使用两个组块化操纵杆</p>

---

# 特征

使用范围	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 和 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA 1 型和 2 型号 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA, 用于型号 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA, 用于型号 12 Siemens: 操作机械系统配备软套管钢丝绳 - 整套工具箱 3VA9137-0CK12 用于 3VA51, 最大 125A, 塑料手柄, NEMA 1, 12, 3R, 黑色=关, 红色=开 3VA9137-0CK72 用于 3VA51, 最大 125A, 钢质手柄环氧树脂涂层, NEMA 1, 12, 3R, 黑色=关, 红色=开 3VA9277-0CK12 用于 3VA52/62, 最大 250A, 塑料手柄, NEMA 1, 12, 3R, 黑色=关, 红色=开 3VA9277-0CK72 用于 3VA52/62, 最大 250A, 钢质手柄环氧树脂涂层, NEMA 1, 12, 3R, 黑色=关, 红色=开 3VA9477-0CK12 用于 3VA53/54/63/64, 最大 600A, 塑料手柄, NEMA 1, 12, 3R, 黑色=关, 红色=开 3VA9477-0CK72 用于 3VA53/54/63/64, 最大 600A, 钢质手柄环氧树脂涂层, NEMA 1, 12, 3R, 黑色=关, 红色=开 西门子: 深度可变的操作机构 - 完整套件 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
材料	钢板, 1.5 mm
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	包括主门锁、覆盖板和安装固定件。
尺寸	宽度: 103 mm 高度: 2,000 mm 深度: 500 mm
说明	只在带管状门框的单门机柜上安装罩盖

## 特征

---

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 55, 当与 VX 系列机柜搭配使用时
Protection category NEMA	NEMA 12 (当与 VX 系列机柜搭配使用时)
包装单元	1 件
净重	14 kg
毛重	17.5 kg
税率号	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	VX 断路器罩盖, 宽高深 125x2000x500 mm

---

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

---