# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# VX 8952.030 隔离门盖板

状态: 2025/11/12 (来源: rittal.com/tw-zh)



### VX 8952.030 - 隔离门盖板 用于 VX

用于并联柜系统的门联锁装置,符合 UL 标准,与以下公司的带有操作杆(手柄)的主开关一起进行测试,Allen Bradley、Square D、General Electric、Eaton、Siemens。

#### 特征

|      | VX 8952.030  |
|------|--|
| 产品描述 | 用于并联柜系统的门联锁装置,符合 UL 标准,与以下公司的带有操作杆(手柄)的主开关一起进行测试,Allen Bradley、Square D、General Electric、Eaton、Siemens。  |
| 您的获益 | 能满足 UL 508 A 的要求<br>结合主门联锁机构、近旁门连锁和推杆组合使用,同样也适用于并联柜系统<br>可选择装配在机柜左侧或右侧。由此可以通过这盖罩将所有单门并联机柜扩装成断路器机柜。保留机柜的整个安装面。<br>结合可以集成的安装板填充件,主机柜的安装面最大可以扩大 14 %<br>在不同高度安装时,可在前侧使用两个组块化操纵杆 |

© Rittal 2025 2

## 特征

| 使用范围                                  | Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1和140 U-K-FCX04        |
|---------------------------------------|---|
|                                       | Square D: 9422 A1                                   |
|                                       | General Electric: TDA 1型和2型号                        |
|                                       | Eaton NZM2(3)-XSH-4xNA,用于型号 4x                      |
|                                       | Eaton NZM2(3)-XSH-12NA,用于型号 12                      |
|                                       | Siemens:操作机械系统配备软套管钢丝索 - 整套工具箱                      |
|                                       | 3VA9137-0CK12 用于 3VA51,最大 125A,塑料手柄,NEMA 1, 12, 3R, |
|                                       | 黑色=关,红色=开   |
|                                       | 3VA9137-0CK72 用于 3VA51,最大 125A, 钢质手柄环氧树脂涂           |
|                                       | 层,NEMA 1, 12, 3R,黑色=关,红色=开                          |
|                                       | 3VA9277-0CK12 用于 3VA52/62,最大 250A,塑料手柄,NEMA 1, 12,  |
|                                       | 3R,黑色=关,红色=开  |
|                                       | 3VA9277-0CK72 用于 3VA52/62,最大 250A,钢质手柄环氧树脂涂         |
|                                       | 层,NEMA 1, 12, 3R,黑色=关,红色=开                          |
|                                       | 3VA9477-0CK12 用于 3VA53/54/63/64,最大 600A,塑料手柄,       |
|                                       | NEMA 1, 12, 3R,黑色=关,红色=开                            |
|                                       | 3VA9477-0CK72 用于 3VA53/54/63/64,最大 600A,钢质手柄环氧      |
|                                       | 树脂涂层,NEMA 1, 12, 3R,黑色=关,红色=开                       |
|                                       | 西门子:深度可变的操作机构 - 完整套件                                |
|                                       | 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84         |
|                                       | 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84         |
|                                       | 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84         |
| 材料                                    | 不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm                        |
| 供货范围                                  | 包括主门锁、覆盖板和安装固定件。                                    |
| 尺寸                                    | 宽度: 103 mm  |
|                                       | 高度: 1,800 mm  |
|                                       | 深度: 500 mm  |
| 说明                                    | 只在带管状门框的单门机柜上安装罩盖                                   |
| ————————————————————————————————————— | 类型 1  |
|                                       | 类型 12   |

© Rittal 2025 3

## 特征

| 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准  | IP 55,当与 VX 系列机柜搭配使用时    |
|--------------------------|--------------------------|
| Protection category NEMA | NEMA 12(当与 VX 系列机柜搭配使用时) |
| 包装单元                     | 1件                       |
| 净重                       | 15                       |
| 毛重                       | 17                       |
| 税率号                      | 94039910                 |
| EAN                      | 4028177944725            |
| ETIM 9                   | EC000261                 |
| ECLASS 8.0               | 27180101                 |

# 批准

批准 UL + C-UL (listed)