

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.310

显示器 – 键盘 – 单元

状态: 2026/2/13 (来源: ittal.com/tw-zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 9055.310 - 显示器 – 键盘 – 单元 配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口

1 U 推入 17" TFT 显示屏，英语或德语键盘布局，配备伸缩式导轨。



特征

型号	DK 9055.310
您的获益	模拟和数字视频接口 电缆在能量链中安全分布 正面可上锁 单人安装简便。
颜色	RAL 7035
供货范围	显示器 – 键盘 – 单元, 1 U VGA 电缆 DVI 电缆 USB 线 Schuko 电源线 配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口 2 PS/2 根电缆 键盘 带有集成式触控板
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

特征

显示器单元关闭时的最大功率消耗	1 W
运行期间的最大功率消耗	32 W
接口	VGA (D-SUB HD 15 极) DVI 1 x USB PS/2
插头 (型号)	IEC 插头 C14
平面布置图	德语
尺寸	宽度: 482.6 mm 深度: 680 mm
工作温度范围	5 °C...45 °C
安装尺寸	安装深度 (最小) : 680 mm 安装深度 (最大) : 850 mm
显示屏性能	对角线: 432 mm (17") 格式: 4 :3 对比度: 对比度: 大约 1000:1 显示屏亮度: 350 cd/m ² 显示屏分辨率: 1280 x 1024 像素 颜色数量: 16,700,000
包装单元	1 件
净重	15.5
毛重	16.5
税率号	85286200
EAN	4028177638372
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

批准

解释

符合性声明