

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.310

显示器 — 键盘 — 单元

状态: 2026/4/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.310 - 显示器 — 键盘 — 单元 配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口

1 U 推入 17" TFT 显示屏，英语或德语键盘布局，配备伸缩式导轨。



特征

| | |
|--------|--|
| 型号 | DK 9055.310 |
| 您的获益 | 模拟和数字视频接口 电缆在能量链中安全分布 正面可上锁 单人安装简便。 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 显示器 — 键盘 — 单元，1 U VGA 电缆 DVI 电缆 USB 线 Schuko 电源线 配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口 2 PS/2 根电缆 键盘 带有集成式触控板 |
| 额定工作电压 | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |

特征

| | |
|-----------------|--|
| 显示器单元关闭时的最大功率消耗 | 1 W |
| 运行期间的最大功率消耗 | 32 W |
| 接口 | VGA (D-SUB HD 15 极) DVI 1 x USB PS/2 |
| 插头 (型号) | IEC 插头 C14 |
| 平面布置图 | 德语 |
| 尺寸 | 宽度: 482.6 mm 深度: 680 mm |
| 工作温度范围 | 5 °C...45 °C |
| 安装尺寸 | 安装深度 (最小) : 680 mm 安装深度 (最大) : 850 mm |
| 显示屏性能 | 对角线: 432 mm (17") 格式: 4 :3 对比度: 对比度: 大约 1000:1 显示屏亮度: 350 cd/m ² 显示屏分辨率: 1280 x 1024 像素 颜色数量: 16,700,000 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 15.5 kg |
| 毛重 | 16.5 kg |
| 税率号 | 85286200 |
| ETIM 9 | EC001428 |
| ECLASS 8.0 | 19200201 |
| 产品描述 | 显示器/键盘单元, 1 U,德语键盘, RAL 7035 |

批准

解释

符合性声明