


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## GA 9119.210

## 铸铝箱体 GA

状态: 2026/2/7 (来源: [ittel.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# GA 9119.210 - 铸铝箱体 GA

用铸铝制成的涂漆箱体。防护等级：IP 66。



## 特征

型号	GA 9119.210
材料	箱体：铸铝 箱盖：铝铸件，周围 CR 发泡橡胶 O 型密封圈
表面	织纹
颜色	RAL 7001
供货范围	箱体配有箱盖 箱盖螺钉，已装配，不会脱落 用于固定支承轨的螺钉 用于连接接地保护的螺钉
Protection category NEMA	NEMA 4
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 330 mm 高度: 230 mm 深度: 183 mm

## 特征

基本材料	铸铝
包装单元	1 件
净重	4.5
毛重	4.821
税率号	84879090
EAN	4028177145498
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------