

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9304.000

防爆箱体

状态: 2026/2/19 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9304.000 - 防爆箱体 不锈钢，空箱体配有螺钉固定盖

带有螺旋紧固盖的不锈钢 EX 箱体



特征

型号	KEL 9304.000
型式	防爆箱体
使用范围	1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 2014/34/EU 适用环境温度范围: -30 °C...+80 °C 可通过内置的设备限制标注的温度 防护等级依据 EN 60 079 标准: 通过提高箱体的安全性能 (Ex e) 来很好的保护其内部设备 (Ex tb)
材料	箱体: 不锈钢 1.4301 (AISI 304) 箱盖: 不锈钢 1.4301 (AISI 304), 四周带有发泡硅树酯密封
表面	箱体: 拉丝, 粒度 400, 粗糙度 < 0.8 μm
供货范围	箱体 箱盖
尺寸	宽度: 300 mm 高度: 200 mm 深度: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	是的
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	是的
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)

特征

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 IP 66

包装单元 1 件

净重 2.4 kg

毛重 2.44 kg

税率号 94032080

ETIM 9 EC002503

ECLASS 8.0 27180502

产品描述 KEL9304 EX 箱 300X200X80

批准

批准 ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR

解释 Attestation of Conformity