

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9305.000

防爆箱体

状态: 2026/7/3 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9305.000 - 防爆箱体 不锈钢，空箱体配有螺钉固定盖

带有螺旋紧固盖的不锈钢 EX 箱体



特征

型号	KEL 9305.000
型式	防爆箱体
使用范围	1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 2014/34/EU 适用环境温度范围：-30 °C...+80 °C 可通过内置的设备限制标注的温度 防护等级依据 EN 60 079 标准：通过提高箱体的安全性能 (Ex e) 来很好的保护其内部设备 (Ex tb)
材料	箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 四周带有发泡硅树脂密封
表面	箱体：拉丝，粒度 400，粗糙度 < 0.8 μm
供货范围	箱体 箱盖
尺寸	宽度: 400 mm 高度: 200 mm 深度: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	是的
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	是的
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)

特征

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 66
包装单元	1 件
净重	3.4 kg
毛重	3.6 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
产品描述	KEL9305 EX 箱 400X200X120

批准

批准	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR
解释	Attestation of Conformity