

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.260

OM 支架，没有触点系统

状态: 2026/6/30 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.260 - OM 支架，没有触点系统 无触点系统

用于安装外部供电的开关装置。

特征

型号	SV 9340.260
型式	无触点系统
产品描述	用于安装外部供电的开关装置。
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架：RAL 7035
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
支承轨型号	支撑框架，引脚盒
极数	3 极
PinBlock	是的
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 208 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
支承框架（宽 x 高）	45 mm x 170 mm
认证	UL
包装单元	1 件
净重	0.219 kg
毛重	0.22 kg
税率号	85369095

特征

Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
--	---

ETIM 9	EC001166
--------	----------

ECLASS 8.0	27400607
------------	----------

产品描述	OM 用于 45x208mm
------	----------------

批准

批准	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
----	---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------