Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.260 OM 支架,没有触点系统

状态: 2025/12/19 (来源: rittal.com/tw-zh)



SV 9340.260 - OM 支架,没有触点系统 无触点系统

用于安装外部供电的开关装置。

特征

型号	SV 9340.260
产品描述	用于安装外部供电的开关装置。
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架: RAL 7035
用于母线系统,中心距离为	60 mm
支承轨型号	支撑框架,引脚盒
极数	3 极
PinBlock	是的
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 208 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
支承框架(宽 x 高)	45 mm x 170 mm
认证	UL
包装单元	1件
净重	0.219
毛重	0.22
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000

© Rittal 2025 2

特征

EAN	4028177504363
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

批准

批准	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
解释	—————————————————————————————————————
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3