


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.260

OM 支架，没有触点系统

状态: 2026/2/4 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.260 - OM 支架，没有触点系统 无触点系统

用于安装外部供电的开关装置。

特征

型号	SV 9340.260
产品描述	用于安装外部供电的开关装置。
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架: RAL 7035
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
支承轨型号	支撑框架, 引脚盒
极数	3 极
PinBlock	是的
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 208 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
支承框架 (宽 x 高)	45 mm x 170 mm
认证	UL
包装单元	1 件
净重	0.219
毛重	0.22
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000

特征

EAN 4028177504363

ETIM 9 EC001166

ECLASS 8.0 27400607

批准

批准 ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

解释 符合性声明
符合性声明 UK