Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270 OM支架,没有触点系统

状态: 2025/11/18 (来源: rittal.com/tw-zh)



SV 9340.270 - OM 支架,没有触点系统 无触点系统

用于安装外部供电的开关装置。

特征

型号 	SV 9340.270
产品描述	用于安装外部供电的开关装置。
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架:RAL 7035
用于母线系统,中心距离为	60 mm
支承轨型号	支撑框架,1 个 TS 55D-V
极数	3 极
支承框架支架	是的
尺寸	宽度: 55 mm 高度: 272 mm
支承轨数量/高度	1 / 10 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
支承框架(宽 x 高)	55 mm x 237 mm
包装单元	1件
净重	0.25
毛重	0.258
税率号	85369095
EAN	4028177502475

© Rittal 2025 2

特征

ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

批准

批准 ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) 解释 符合性声明		
Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) 解释 符合性声明	批准	ABS
UL + C-UL (listed) 解释 符合性声明		DNV-GL
解释 符合性声明		Lloyds Register of Shipping
		UL + C-UL (listed)
AT A 44 T DD 1114	解释	符合性声明
符合性声明 UK		符合性声明 UK

© Rittal 2025