

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270

OM 支架，没有触点系统

状态: 2026/5/13 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - OM 支架，没有触点系统 无触点系统

用于安装外部供电的开关装置。

特征

型号	SV 9340.270
型式	无触点系统
产品描述	用于安装外部供电的开关装置。
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架：RAL 7035
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
支承轨型号	支撑框架，1 个 TS 55D-V
极数	3 极
支承框架支架	是的
尺寸	宽度: 55 mm 高度: 272 mm
支承轨数量/高度	1 / 10 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
支承框架 (宽 x 高)	55 mm x 237 mm
认证	UL
包装单元	1 件
净重	0.25 kg
毛重	0.258 kg

特征

税率号	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
产品描述	SV OM 多功能元件适配器 55x208mm

批准

批准	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
----	---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------