## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.300 OM 支架,没有触点系统

状态: 2025/11/17 (来源: rittal.com/tw-zh)



# SV 9340.300 - OM 支架,没有触点系统 无触点系统

用于安装外部供电的开关装置。

#### 特征

型号	SV 9340.300
型式	无触点系统
产品描述	用于安装外部供电的开关装置。
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架: RAL 7035
用于母线系统,中心距离为	60 mm
支承轨型号	不含支撑框架,2 个 TS 45D
极数	3 极
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 208 mm
支承轨数量/高度	2 / 10 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
包装单元	1件
净重	0.153
毛重	0.202
税率号	85369095
EAN	4028177673816
ETIM 9	EC001166

© Rittal 2025 2

# 特征

ECLASS 8.0 27400607

## 批准

批准	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3