# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9340.320 OM 适配器

状态: 2025/11/20 (来源: rittal.com/tw-zh)



## SV 9340.320 - OM 适配器 带连接导线



#### 特征

	SV 9340.320	
型式	带连接导线	
材料	聚酰胺	
	防火性能符合 UL 94-V0	
颜色	主体架:RAL 7035	
连接线缆 (AWG)	AWG 12	
额定电流 最大	25 A	
额定工作电压	690 V, 3~	
UL 电气值 (SCCR)	30 kA - 600 V,K5 类保险丝,最大 60 A,JDDZ/7	
	50 kA - 600 V,K5 类保险丝,最大 35 A,JDDZ/7	
	65 kA - 600 V,J 类保险丝,最大 30 A,JDDZ/7	
	65 kA - 600 V,K5 类保险丝,最大 30 A,JDDZ/7	
	50 kA - 480 V,组合电机控制器,最大 27 A,NHJH/7	
	65 kA - 480 V,组合电机控制器,最大 32 A,NHJH/7	
用于母线系统,中心距离为	60 mm	
连接电缆长度	130 mm	
支承轨型号	不含支撑框架,2 个 TS 45D	

© Rittal 2025

#### 特征

说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数	3 极
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 208 mm
支承轨数量/高度	2 / 10 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
包装单元	1件
净重	0.2
毛重	0.256
铜成分(kg/件)	0.036
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177673823
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## 批准

批准	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025