## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9340.380 OM 适配器

状态: 2025/11/16 (来源: rittal.com/tw-zh)



### SV 9340.380 - OM 适配器 带连接导线



#### 特征

	SV 9340.380
型式 型式	带连接导线
材料	聚酰胺
	防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架:RAL 7035
连接线缆 (AWG)	AWG 10
额定电流 最大	32 A
额定工作电压	690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	30 kA - 600 V,K5 类保险丝,最大 60 A,JDDZ/7
	50 kA - 600 V,K5 类保险丝,最大 35 A,JDDZ/7
	65 kA - 600 V,J 类保险丝,最大 30 A,JDDZ/7
	65 kA - 600 V,K5 类保险丝,最大 30 A,JDDZ/7
	50 kA - 480 V,组合电机控制器,最大 27 A,NHJH/7
	65 kA - 480 V,组合电机控制器,最大 32 A,NHJH/7
用于母线系统,中心距离为	60 mm
连接电缆长度	130 mm
支承轨型号	支撑框架,1 个 TS 45D,1 个 TS 45D-V

© Rittal 2025

#### 特征

说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数	3 极
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 208 mm
支承轨数量/高度	2 / 10 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
支承框架(宽 x 高)	45 mm x 170 mm
包装单元	1件
净重	0.259
毛重	0.3
铜成分(kg/件)	0.074
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177555440
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## 批准

批准	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3

#### 批准

解释

符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025

4