

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.650 OM 适配器

状态: 2026/5/13 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.650 - OM 适配器 带张力弹簧夹



## 特征

型号	SV 9340.650
型式	带张力弹簧夹
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架: RAL 7035
额定电流 最大	65 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
支承轨型号	支撑框架, 1 个 TS 55E, 1 个 TS 55D-V
极数	3 极
支承框架支架	是的
关于订货编号的说明	根据 IEC 61.439-1 的升温测试, 载流容量最多可达 80 A
尺寸	宽度: 55 mm 高度: 272 mm
圆导线连接	2.5 - 16 mm <sup>2</sup>
支承轨数量/高度	2 / 10 mm

## 特征

---

适合于母线	高度: 5, 10 mm
支承框架 (宽 x 高)	55 mm x 237 mm
包装单元	1 件
净重	0.339 kg
毛重	0.377 kg
铜成分 (kg/件)	0.059
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	OM转换器65A 690V 2.5.16 qmm 55x272mm

## 批准

---

批准	ABS DNV Lloyds Register
解释	符合性声明 符合性声明 UK