

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.740 OM 适配器

状态: 2026/5/13 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.740 - OM 适配器 带连接导线



## 特征

型号	SV 9340.740
型式	带连接导线
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架: RAL 7035
连接线缆 (AWG)	AWG 8
额定电流 最大	40 A
额定工作电压	690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	30 kA - 600 V, K5 类保险丝, 最大 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, 组合电机控制器, 最大 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, J 类保险丝, 最大 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, 手动电机控制器, 最大 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, 组合电机控制器, 最大 63 A, NHJH/7
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
连接电缆长度	130 mm
支承轨型号	不含支撑框架, 2 个 TS 55D
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差

## 特征

极数	3 极
尺寸	宽度: 55 mm 高度: 208 mm
支承轨数量/高度	2 / 10 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
认证	UL
包装单元	1 件
净重	0.2 kg
毛重	0.331 kg
铜成分 (kg/件)	0.088
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	适配器

## 批准

批准	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK