


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.820

## 双股导线

状态: 2026/4/18 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.820 - 双股导线 用于带张力弹簧夹 2.5-16 mm<sup>2</sup> 的 OM 适配器

预集束连接线缆，用于在一个适配器上个性化连接最多两个开关装置。



## 特征

型号	SV 9340.820
产品描述	已完成连线的连接线缆，用于在一个适配器上最多两个开关装置的个性化连接。
材料	绝缘 PVC 耐温性达 105 °C 电缆芯线两面均经超声增厚
AWG	AWG 10 = 5.26 mm <sup>2</sup> ☒ 6 mm <sup>2</sup>
说明	AWG = 美国线规
尺寸	长度: 140 mm, 250 mm
包装单元	6 件
净重	0.138 kg
毛重	0.16 kg
铜成分 (kg/件)	0.013
税率号	85444290

## 特征

---

ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
产品描述	双股导线, AWG 10

---

## 批准

---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------