
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.820 双股导线

状态: 2025/11/17 (来源: rittal.com/tw-zh)



SV 9340.820 - 双股导线 用于带张力弹簧夹 2.5-16 mm² 的 OM 适配器

预集束连接线缆,用于在一个适配器上个性化连接最多两个开关装置。



特征

型号	SV 9340.820
产品描述	已完成连线的连接线缆,用于在一个适配器上最多两个开关装置的个 性化连接。
材料	绝缘 PVC 耐温性达 105°C 电缆芯线两面均经超声增厚
AWG	$AWG 10 = 5.26 mm^2 \boxtimes 6 mm^2$
说明	AWG = 美国线规
尺寸	长度: 140 mm, 250 mm
包装单元	6 件
净重	0.138
毛重	0.16
铜成分(kg/件)	0.013
税率号	85444290

© Rittal 2025

特征

EAN	4028177583573
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613

批准

解释 符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025