


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.860

电缆套件

状态: 2026/7/3 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.860 - 电缆套件 用于 OM 适配器，带张力弹簧接线柱

已完成连线的连接线缆，用于开关装置的个性化连接。



特征

型号	SV 9340.860
产品描述	已完成连线的连接线缆，用于个性化连接安装在带张力弹簧夹的 OM 适配器上的开关装置。
材料	绝缘 PVC 耐温性达 105 °C 电缆芯线两面均经超声增厚
说明	AWG = 美国线规
AWG	AWG 12 = 3.31 mm ² ☒ 4 mm ²
尺寸	长度: 140 mm
包装单元	15 件
净重	0.075 kg
毛重	0.085 kg
铜成分 (kg/件)	0.003
税率号	85444290

特征

ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
产品描述	SV 进线 set AWG 12 130mmL pk of 15

批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------