Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.930 OM 适配器

状态: 2025/11/17 (来源: rittal.com/tw-zh)



SV 9340.930 - OM 适配器 带可插拔电缆出线



特征

型号 	SV 9340.930
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架:RAL 7035
供货范围	可连接 3 个主触点的插头(1.5 – 4 mm²)
额定电流 最大	25 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于母线系统,中心距离为	60 mm
支承轨型号	支撑框架,1个TS 55D,1个TS 55D-V
极数	3 极
Connector outlet	可连接 3 个主触点的插头 (1.5 – 4 mm²)
尺寸	宽度: 55 mm 高度: 208 mm
圆导线连接	1.5 - 4 mm ²
支承轨数量/高度	2 / 10 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm

© Rittal 2025 2

特征

支承框架(宽 x 高)	55 mm x 170 mm
包装单元	1件
净重	0.3
毛重	0.332
铜成分(kg/件)	0.025
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177555471
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

批准	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025