Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.950 母线式保险丝座 D 开关

状态: 2025/10/16 (来源: rittal.com/tw-zh)



SV 9340.950 - 母线式保险丝座 D 开关

借助闪光信号器和工作状态显示器进行综合可视保险监控。

特征

	SV 9340.950
材料	聚酰胺
	防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架: RAL 7035
	熔丝插销:RAL 7001
供货范围	包括用于保险丝 D 01 和 10 x 38 mm 的止降弹簧
说明	使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
用于母线系统,中心距离为	60 mm
接线方式	框型接线柱
保险器熔丝	D 01(带有异径止动弹簧)
	D 02(带有 Neozed 适配器套筒)
	10 x 38 (带有异径止动弹簧)
Fuse inserts footnote	安装 D 01- 和 10 x 38 mm 保险器时需要使用缩小固定弹簧。安装 D
	01 保险器时可选配用于 D 02 底座的套筒定位器。
最大额定工作电流	63 A
额定工作电压	400 V, 3~
说明	用于使用 DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 标准的保险器熔丝
	借助于闪烁报警器和工作状态指示器的集成式可视熔丝监控装置及最
	粗 6 mm ² 电缆导线
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3

© Rittal 2025

2

特征

尺寸	宽度: 27 mm 高度: 226 mm
圆导线连接	1.5 - 25 mm ²
适合于母线	高度: 5, 10 mm
信号灯的电压范围	100 - 400 V
极数	3 极
包装单元	3件
净重	0.975
毛重	1.04
铜成分(kg/件)	0.066
税率号	85369095
EAN	4028177603400
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

批准

解释 符合性声明

3