

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.950

母线式保险丝座 D 开关

状态: 2026/7/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.950 - 母线式保险丝座 D 开关

借助闪光信号器和工作状态显示器进行综合可视保险监控。

特征

型号	SV 9340.950
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架：RAL 7035 熔丝插销：RAL 7001
供货范围	包括用于保险丝 D 01 和 10 x 38 mm 的止降弹簧
说明	使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
说明	用于使用 DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 标准的保险器熔丝 借助于闪烁报警器和工作状态指示器的集成式可视熔丝监控装置及最粗 6 mm ² 电缆导线
接线方式	框型接线柱
保险器熔丝	D 01 (使用变径接头) D 02 (带有 Neozed 适配器套筒) 10 x 38 (带有异径止动弹簧)
Fuse inserts footnote	安装 D 01 型和 10 x 38 mm 型保险丝时，必须使用变径接头。安装 D 01 保险器时可选配用于 D 02 底座的套筒定位器。
最大额定工作电流	63 A
额定工作电压	400 V
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3

特征

尺寸	宽度: 27 mm 高度: 226 mm
圆导线连接	1.5 - 25 mm ²
适合于母线	高度: 5, 10 mm
信号灯的电压范围	100 - 400 V
极数	3 极
圆导体横截面	1.5 - 25 mm ²
包装单元	3 件
净重	0.975 kg
毛重	1.04 kg
铜成分 (kg/件)	0.066
税率号	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
产品描述	母线式安装的熔丝座 63A (3级)

批准

解释	符合性声明
----	-------