

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.200

连接适配器

状态: 2026/5/13 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.200 - 连接适配器

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

特征

型号	SV 9342.200
材料	盖板: ABS 机座: 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
额定电流 最大	63 A
额定工作电压	690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	65 kA - 600 V, J 类保险丝, 最大 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, 手动电机控制器, 最大 65 A, NLRV/7
导线出线	上面
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 UL 认证, 仅适用于与 AC 应用连接 DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架 9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。
极数	3 极
尺寸	宽度: 20 mm 高度: 215 mm
圆导线连接, 细线带电缆芯线套管	2.5 - 10 mm ²
圆导线连接, 单芯	2.5 - 10 mm ²
圆导线连接, 多芯	2.5 - 10 mm ²

特征

适合于母线	高度: 5, 10 mm
认证	UL
用于母线厚度	10 mm
包装单元	1 件
净重	0.199 kg
毛重	0.206 kg
铜成分 (kg/件)	0.019
税率号	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	连接转换器63A 690V 3 极

批准

批准	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK