

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.280

连接适配器

状态: 2026/6/10 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.280 - 连接适配器

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

特征

型号	SV 9342.280
材料	盖板: ABS 机座: 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
额定电流 最大	800 A
额定工作电压	690 V, 3~
导线出线	上/下
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 UL 认证, 仅适用于与 AC 应用连接 DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架 9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。
极数	3 极
尺寸	宽度: 129 mm 高度: 246 mm
圆导线连接, 细线带电缆芯线套管	95 - 185 mm ²
圆导线连接, 多芯	95 - 300 mm ²
适合于母线	高度: 5, 10 mm
用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高)	33 x 20 mm

特征

用于母线厚度	185 mm
包装单元	1 件
净重	1.98 kg
毛重	2.07 kg
铜成分 (kg/件)	0.358
税率号	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	SV 连接适配器 800A 690V 3 极

批准

批准	ABS DNV Lloyds Register
解释	符合性声明 符合性声明 UK