# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9342.410 CB 元件适配器

状态: 2025/12/15 (来源: rittal.com/tw-zh)



# SV 9342.410 - CB 元件适配器 3 极

CB 通用元件适配器,简化断路器安装

### 特征

型号 	SV 9342.410
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
接线方式	框型接线柱
额定电流 最大	100 A
额定工作电压	690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	65 kA - 480 V,手动电机控制器,最大 100 A,NLRV/7
导线出线	下面
用于母线系统,中心距离为	60 mm
说明	导线出线: 开关出线端或作为开关设备的出线导线 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数	3 极
尺寸	宽度: 72 mm 高度: 210 mm
圆导线连接	10 - 35 mm²
适合于母线	高度: 5, 10 mm
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)	10 x 7.8 mm

© Rittal 2025 2

## 特征

适用于制造商(类型)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
认证	UL
包装单元	1件
净重	0.57
毛重	0.576
铜成分(kg/件)	0.114
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177503762
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## 批准

批准	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025