

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.410 CB 元件适配器

状态: 2026/4/6 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.410 - CB 元件适配器 3 极

CB 通用元件适配器，简化断路器安装

## 特征

|                     |   |
|---------------------|---|
| 型号                  | SV 9342.410                                     |
| 材料                  | 聚酰胺<br>防火性能符合 UL 94-V0                          |
| 颜色                  | RAL 7035  |
| 接线方式                | 框型接线柱   |
| 额定电流 最大             | 100 A   |
| 额定工作电压              | 690 V, 3~                                       |
| UL 电气值 (SCCR)       | 65 kA - 480 V, 手动电机控制器, 最大 100 A, NLRV/7        |
| 导线出线                | 下面  |
| 用于母线系统, 中心距离为...    | 60 mm   |
| 说明                  | 导线出线: 开关出线端或作为开关设备的出线导线<br>给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 |
| 极数                  | 3 极   |
| 尺寸                  | 宽度: 72 mm<br>高度: 210 mm                         |
| 圆导线连接               | 10 - 35 mm <sup>2</sup>                         |
| 适合于母线               | 高度: 5, 10 mm                                    |
| 用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高) | 10 x 7.8 mm                                     |

## 特征

---

|  |  |
|--|--|
| 适用于制造商 (类型)  | ABB (MS 495, MS 496, MS 497)<br>Eaton (PKZ2)<br>Schneider Electric (GV3ME80)<br>Siemens (S3) |
| 认证   | UL   |
| 包装单元   | 1 件  |
| 净重   | 0.57 kg  |
| 毛重   | 0.576 kg   |
| 铜成分 (kg/件)   | 0.114  |
| 税率号  | 85369095   |
| Custom Tariff Number China<br>(deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 85380000  |
| ETIM 9   | EC001531   |
| ECLASS 8.0   | 27370304   |
| 产品描述   | SV 连接适配器 100A 690V 72x210mm  |

## 批准

---

|    |  |
|----|--|
| 批准 | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK  |