

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.410 CB 元件适配器

状态: 2026/5/21 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.410 - CB 元件适配器 3 极

CB 通用元件适配器，简化断路器安装

特征

| | |
|---------------------|---|
| 型号 | SV 9342.410 |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 接线方式 | 框型接线柱 |
| 额定电流 最大 | 100 A |
| 额定工作电压 | 690 V, 3~ |
| UL 电气值 (SCCR) | 65 kA - 480 V, 手动电机控制器, 最大 100 A, NLRV/7 |
| 导线出线 | 下面 |
| 用于母线系统, 中心距离为... | 60 mm |
| 说明 | 导线出线: 开关出线端或作为开关设备的出线导线 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 |
| 极数 | 3 极 |
| 尺寸 | 宽度: 72 mm 高度: 210 mm |
| 圆导线连接 | 10 - 35 mm ² |
| 适合于母线 | 高度: 5, 10 mm |
| 用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高) | 10 x 7.8 mm |

特征

| | |
|--|--|
| 适用于制造商 (类型) | ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3) |
| 认证 | UL |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.57 kg |
| 毛重 | 0.576 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 0.114 |
| 税率号 | 85369095 |
| Custom Tariff Number China (deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 85380000 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 产品描述 | SV 连接适配器 100A 690V 72x210mm |

批准

| | |
|----|---|
| 批准 | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |