

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.510 CB 元件适配器

状态: 2026/5/28 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.510 - CB 元件适配器 3 极

CB 通用元件适配器，简化断路器安装

特征

型号	SV 9342.510
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
供货范围	接线端子盖板 滑动块
接线方式	框型接线柱
额定电流 最大	160 A
额定工作电压	690 V, 3~
导线出线	下面
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
说明	导线出线：开关出线端或作为开关设备的出线导线 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数	3 极
尺寸	宽度: 90 mm 高度: 215 mm
圆导线连接	35 - 120 mm ²
适合于母线	高度: 5, 10 mm
用于叠层铜母线的接线区（宽 x 高）	18.5 x 15.5 mm

特征

适用于制造商 (类型)	ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, BZM B1) GE (FD160) Legrand (DPX 125, DPX 160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
包装单元	1 件
净重	0.778 kg
毛重	0.82 kg
铜成分 (kg/件)	0.202
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	CB 元件适配器 160A 690V 90x212mm

批准

批准	ABS DNV Lloyds Register
----	-------------------------------

批准

解释

符合性声明

符合性声明 UK