

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.550 CB 元件适配器

状态: 2026/1/13 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.550 - CB 元件适配器 3 极

CB 通用元件适配器，简化断路器安装

## 特征

型号	SV 9342.550
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
供货范围	接线端子盖板 滑动块
接线方式	框型接线柱
额定电流 最大	125 A
额定工作电压	690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	65 kA - 480 V, 断路器, 最大 125A, DIVQ/7
导线出线	下面
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
说明	导线出线: 开关出线端或作为开关设备的出线导线 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数	3 极
尺寸	宽度: 90 mm 高度: 225 mm
圆导线连接	35 - 120 mm <sup>2</sup>
适合于母线	高度: 5, 10 mm

## 特征

---

用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高)	18.5 x 15.5 mm
适用于制造商 (类型)	ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) GE (FD160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51) Terasaki (E125, S125)
认证	UL
包装单元	1 件
净重	0.819
毛重	0.847
铜成分 (kg/件)	0.202
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177525665
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

---

## 批准

# 批准

---

批准

ABS  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

解释

符合性声明  
符合性声明 UK