

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.570

角向连接件

状态: 2026/5/25 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.570 - 角向连接件 用于 CB 元件适配器

预集束叠层扁铜线，用于连接市场上常见的断路器。



特征

| | |
|-------------|---|
| 型号 | SV 9342.570 |
| 产品描述 | 已完成连线的叠层扁铜线，用于连接商业通用的塑壳断路器 (MCCB)。 |
| 材料 | 电解铜 F20 |
| 说明 | 通用于固定平面与接触层面上边缘之间尺寸差在 20 ± 5 mm 范围内的开关装置。 |
| 与型号相匹配 | 9342.500 9342.510 9342.540 9342.550 |
| 叠层扁铜母线型式 | 薄片数量: 6 薄片宽度: 9 mm 薄片厚度: 0.8 mm |
| 适用于制造商 (类型) | ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100) |
| 包装单元 | 3 件 |

特征

| | |
|------------|--------------------------|
| 净重 | 0.096 kg |
| 毛重 | 0.103 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 0.032 |
| 税率号 | 85446010 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27409221 |
| 产品描述 | SV 连接器 安装板 10x15,5x0,8MM |

批准

| | |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
|----|-------------------|