

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.150

# NH 熔断器负荷开关

状态: 2026/4/13 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.150 - NH 熔断器负荷开关 带电子机械式熔丝监控

## 特征

型号	SV 9343.150
型式	For 60 mm busbar systems
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道: 镀银电解铜
颜色	主体架: RAL 7035 箱盖: RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 32 mm 接线区高度: 10 mm
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M10
最大额定工作电流	250 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于 NH 规格	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
尺寸	宽度: 184 mm 高度: 298 mm
圆导线连接	10 - 150 mm <sup>2</sup>
适合于母线	高度: 5, 10 mm

## 特征

---

极数	3 极
圆导体横截面	10 - 150 mm <sup>2</sup>
包装单元	1 件
净重	2.798 kg
毛重	2.804 kg
铜成分 (kg/件)	0.44
税率号	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
产品描述	SV NH-加载隔离GR.1, 250A

---

## 批准

---

批准	CQC-CCC
解释	符合性声明 符合性声明 UK

---