Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.010 NH 熔断器负荷开关

状态: 2025/12/8 (来源: rittal.com/tw-zh)



SV 9344.010 - NH 熔断器负荷开关

特征

	SV 9344.010
材料	
	防火性能根据 UL 94
	触点轨道: 镀银电解铜
颜色	主体架: RAL 7035
	箱盖: RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 20 mm
	接线区高度: 5 mm
for mounting plate assembly	是的
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M8
最大额定工作电流	160 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于 NH 规格	00
说明	标注的技术参数可能与 UR 标准应用有所不同。按 UR 标准应用时,
	只能与"特殊用途保险器"同时使用。
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
尺寸	宽度: 106 mm
	高度: 194 mm
圆导线连接	10 - 95 mm²
极数	3 极

© Rittal 2025

特征

Round conductor cross-section	10 - 95 mm²
包装单元	1件
净重	0.74
毛重	0.76
铜成分(kg/件)	0.15
税率号	85369095
EAN	4028177540514
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

批准

批准	C-UR
	CQC-CCC
	UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025