

SV 9344.030 - NH 熔断器负荷开关 带电子式熔丝监控

特征

型号	SV 9344.030
型式	用于安装板安装
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道: 镀银电解铜
颜色	主体架: RAL 7035 箱盖: RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 20 mm 接线区高度: 5 mm
for mounting plate assembly	是的
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M8
最大额定工作电流	160 A
额定工作电压	400 V - 690 V, 3~
用于 NH 规格	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
尺寸	宽度: 106 mm 高度: 194 mm
圆导线连接	10 - 95 mm ²
极数	3 极

特征

带电子式熔丝监控	是的
圆导体横截面	10 - 95 mm ²
包装单元	1 件
净重	0.7 kg
毛重	0.835 kg
铜成分 (kg/件)	0.15
税率号	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
产品描述	SV NH-加载隔离GR.00, 160A, 690V

批准

批准	CQC-CCC
解释	符合性声明 符合性声明 UK