

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.040

NH 熔断器负荷开关

状态: 2026/1/20 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.040 - NH 熔断器负荷开关 带电子机械式熔丝监控

特征

型号	SV 9344.040
型式	用于安装板安装
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银电解铜
颜色	主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 13 mm 接线区高度: 13 mm
for mounting plate assembly	是的
导线出线	上/下
接线方式	框型接线柱
最大额定工作电流	160 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于 NH 规格	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
尺寸	宽度: 106 mm 高度: 194 mm
圆导线连接	4 - 95 mm ²
极数	3 极

特征

Round conductor cross-section 4 - 95 mm²

包装单元 1 件

净重 1.17

毛重 1.172

铜成分 (kg/件) 0.15

税率号 85369095

EAN 4028177540545

ETIM 9 EC000249

ECLASS 8.0 27371401

批准

批准 CQC-CCC

解释 符合性声明

符合性声明 UK