Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9345.040 保险丝座

状态: 2025/11/4 (来源: rittal.com/tw-zh)



SV 9345.040 - 保险丝座 30 A

3 极,适用于母线中心距为 60mm 的母线系统。

特征

	SV 9345.040
材料	聚酰胺
	防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
圆导线接线端子	AWG 10 - 16
用于母线系统,中心距离为	60 mm
用于保险器类型(等级)	СС
最大额定工作电流	30 A
额定工作电压	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
说明	不适用于支承符合 IEC 60 269-2/-4/-6 的 10 x 38 mm 熔断器
Test specification	UL 4248-4
尺寸	宽度: 27 mm
	高度: 200 mm
圆导线连接	1.5 - 6 mm ²
适合于保险丝	直径: 10 mm
	长度: 38 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
信号灯的电压范围	110 - 600 V
UL 电气值 (SCCR)	200 kA - 600 V,CC 类保险丝,最大 30 A,JDDZ/7

© Rittal 2025 2

特征

极数	3 极
包装单元	4 件
净重	0.4
毛重	0.84
铜成分(kg/件)	0.032
税率号	85361050
EAN	4028177709294
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3