# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9345.724 CB元件适配器

状态: 2025/12/19 (来源: rittal.com/tw-zh)



# SV 9345.724 - CB 元件适配器 4 极

#### 特征

型号	SV 9345.724
材料	聚酰胺
	防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
供货范围	间隔铜柱
	连接螺钉
额定电流 最大	500 A
额定工作电压	690 V, 4~
导线出线	下面
用于母线系统,中心距离为	60 mm
说明	导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数	4 极
尺寸	宽度: 185 mm
	高度: 300 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
适用于制造商(类型)	Eaton
适用于制造商(类型)	Eaton (NZM3-4-XKR130)
包装单元	1件
净重	3.419
毛重	3.542

© Rittal 2025

# 特征

铜成分(kg/件)	2.16
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177684539
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# 批准

解释	 符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3