Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9393.230 连接模块

状态: 2025/12/7 (来源: rittal.com/tw-zh)



SV 9393.230 - 连接模块 REM 800-CON

用于连接远程测量点。

特征

型号	SV 9393.230
产品描述	用于连接远程测量点。
供货范围	2 个连接模块
	2 个总线连接件 (左/右)
	2 个屏蔽端子
	2个螺钉接线端子
	2个端角
工作温度范围	-10 °C55 °C
贮存温度范围	-25 °C70 °C
空气湿度(没有凝露)	525 %
污染等级	2
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 20
用于支承导轨结构	是的
圆导线连接,细线带电缆芯线套管	0.2 - 1.5 mm ²
圆导线连接,细线无电缆芯线套管	0.2 - 1.5 mm ²
圆导线连接,单芯	0.2 - 1.5 mm ²
圆导线连接,多芯	0.2 - 1.5 mm ²
圆导线接线端子	AWG 16 - 24
包装单元	2件
净重	0.36

© Rittal 2025 2

特征

毛重	0.366
税率号	85389099
EAN	4028177984974

批准

解释符合性声明

© Rittal 2025

3