

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9405.600

防爆箱体

状态: 2026/6/10 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9405.600 - 防爆箱体 不锈钢，空箱体配有铰接门

带有铰接门的不锈钢 Ex 箱体



特征

型号	KEL 9405.600
型式	防爆箱体
使用范围	1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 2014/34/EU 适用环境温度范围：-30 °C...+80 °C 可通过内置的设备限制标注的温度 防护等级依据 EN 60 079 标准：通过提高箱体的安全性能 (Ex e) 来很好的保护其内部设备 (Ex tb)
材料	箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 门：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 四周带有发泡硅树脂密封 安装板：钢板
表面	箱体：拉丝，粒度 400，粗糙度 < 0.8 μm 安装板：镀锌
供货范围	箱体 门 安装板

特征

尺寸	宽度: 600 mm 高度: 600 mm 深度: 210 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	549 mm x 570 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	是的
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	是的
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 4 Type 4X 类型 12
包装单元	1 件
净重	21.94 kg
毛重	23.5 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
产品描述	EX 防爆箱 W600H600D210

批准

批准	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR UL + C-UL (listed)
解释	Attestation of Conformity
