

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9408.600

防爆箱体

状态: 2026/6/23 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9408.600 - 防爆箱体 不锈钢，空箱体配有铰接门

带有铰接门的不锈钢 Ex 箱体



特征

| | |
|------|--|
| 型号 | KEL 9408.600 |
| 型式 | 防爆箱体 |
| 使用范围 | 1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 2014/34/EU 适用环境温度范围：-30 °C...+80 °C 可通过内置的设备限制标注的温度 防护等级依据 EN 60 079 标准：通过提高箱体的安全性能 (Ex e) 来很好的保护其内部设备 (Ex tb) |
| 材料 | 箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 门：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 四周带有发泡硅树脂密封 安装板：钢板 |
| 表面 | 箱体：拉丝，粒度 400，粗糙度 < 0.8 μm 安装板：镀锌 |
| 供货范围 | 箱体 门 安装板 |

特征

| | |
|---------------------------------|--|
| 尺寸 | 宽度: 800 mm 高度: 1,000 mm 深度: 300 mm |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 739 mm x 955 mm |
| Certificate IEC EX PTB 09.0035U | 是的 |
| Certificate PTB 02 ATEX 1082U | 是的 |
| 基本材料 | 不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 锁 | 锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿 |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 Type 4 Type 4X 类型 12 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 53.863 kg |
| 毛重 | 54.5 kg |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| 产品描述 | EX 防爆箱 W800H1000D300 |

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR UL + C-UL (listed) |
| 解释 | Attestation of Conformity |
