

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9500.050

聚碳酸酯箱体 PK

状态: 2026/3/18 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9500.050 - 聚碳酸酯箱体 PK 带敲落孔

玻璃纤维增强的聚碳酸酯壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。



特征

| | |
|--------------------------|---|
| 型号 | PK 9500.050 |
| 型式 | 带封闭式盖板的 PK 箱体 |
| 材料 | 箱体：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯 箱盖：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 箱盖螺钉：聚酰胺 绝缘塞：聚乙烯 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 箱体配有箱盖 箱盖螺钉 用于墙壁固定螺钉的绝缘塞 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 66 |
| IK 编码 | IK08 |

特征

| | |
|----|-------------------------------------|
| 尺寸 | 宽度: 65 mm 高度: 65 mm 深度: 57 mm |
|----|-------------------------------------|

| | |
|----------------|---------|
| 电缆导入 (数量 x 直径) | M16/M20 |
|----------------|---------|

| | |
|---------|-------------|
| 公制敲落孔数量 | 4 x M16/M20 |
|---------|-------------|

| | |
|--------|----------------|
| 工作温度范围 | -35 °C...80 °C |
|--------|----------------|

| | |
|------|------|
| 基本材料 | 聚碳酸酯 |
|------|------|

| | |
|------|------|
| 包装单元 | 12 件 |
|------|------|

| | |
|----|----------|
| 净重 | 1.092 kg |
|----|----------|

| | |
|----|----------|
| 毛重 | 1.286 kg |
|----|----------|

| | |
|-----|----------|
| 税率号 | 94037000 |
|-----|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000261 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

批准

| | |
|----|------------|
| 批准 | C-UL UL |
|----|------------|