

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9504.000**

**聚碳酸酯箱体 PK**

状态: 2026/3/25 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9504.000 - 聚碳酸酯箱体 PK 没有敲落孔

玻璃纤维增强的聚碳酸酯壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。



## 特征

型号	PK 9504.000
型式	带封闭式盖板的 PK 箱体
产品描述	工作温度范围：-35 °C 至 +80 °C。该温度范围受所安装的设备限制。
材料	箱体：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯 灰色箱盖：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 箱盖螺钉：聚酰胺 绝缘塞：聚乙烯
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体配有箱盖 箱盖螺钉 用于墙壁固定螺钉的绝缘塞
Protection category NEMA	NEMA 4X
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66

## 特征

---

IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 94 mm 高度: 94 mm 深度: 57 mm
工作温度范围	-35 °C...80 °C
基本材料	聚碳酸酯
包装单元	6 件
净重	1.002 kg
毛重	1.072 kg
税率号	94037000
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	PK 箱 带纯 LID

---

## 批准

---

批准	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明

---