

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9508.050

聚碳酸酯箱体 PK

状态: 2026/5/10 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9508.050 - 聚碳酸酯箱体 PK 带敲落孔

玻璃纤维增强的聚碳酸酯壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。



特征

| | |
|--------------------------|---|
| 型号 | PK 9508.050 |
| 型式 | 带封闭式盖板的 PK 箱体 |
| 材料 | 箱体：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯 箱盖：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 箱盖螺钉：聚酰胺 绝缘塞：聚乙烯 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 箱体配有箱盖 箱盖螺钉 用于墙壁固定螺钉的绝缘塞 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 66 |
| IK 编码 | IK08 |

特征

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| 尺寸 | 宽度: 130 mm 高度: 94 mm 深度: 57 mm |
| 电缆导入 (数量 x 直径) | M16/M20 |
| 公制敲落孔数量 | 10 x M16/M20 |
| 工作温度范围 | -35 °C...80 °C |
| 基本材料 | 聚碳酸酯 |
| 包装单元 | 4 件 |
| 净重 | 0.8 kg |
| 毛重 | 0.86 kg |
| 税率号 | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 产品描述 | PK 箱 enc 130x94x57 pk of 4 |

批准

| | |
|----|-------------------|
| 批准 | C-UL DNV UL |
| 解释 | 符合性声明 |