## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





PK 9515.100


# 聚碳酸酯箱体 PK

状态: 2025/12/16 (来源: rittal.com/tw-zh)



### PK 9515.100 - 聚碳酸酯箱体 PK 没有敲落孔

玻璃纤维增强的聚碳酸酯壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。







### 特征

型号	PK 9515.100
型式	PK 透明盖箱体
产品描述	工作温度范围: -35°C 至 +80°C。该温度范围受所安装的设备限制。
材料	箱体:玻璃纤维增强型的聚碳酸酯透明箱盖:聚碳酸酯,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈箱盖螺钉:聚酰胺绝缘塞:聚乙烯
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体配有箱盖 箱盖螺钉 用于墙壁固定螺钉的绝缘塞
Protection category NEMA	NEMA 4X
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08

© Rittal 2025

### 特征

尺寸	宽度: 180 mm 高度: 110 mm 深度: 111 mm
工作温度范围	-35 °C80 °C
基本材料	聚碳酸酯
包装单元	2件
净重	0.804
毛重	1.003
税率号	94037000
EAN	4028177139558
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

### 批准

批准	C-UL
	DNV-GL
	UL
解释	符合性声明

© Rittal 2025 3