

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9517.100**

**聚碳酸酯箱体 PK**

状态: 2026/6/28 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9517.100 - 聚碳酸酯箱体 PK 没有敲落孔

玻璃纤维增强的聚碳酸酯壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。



## 特征

型号	PK 9517.100
型式	PK 透明盖箱体
产品描述	工作温度范围：-35 °C 至 +80 °C。该温度范围受所安装的设备限制。
材料	箱体：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯 透明箱盖：聚碳酸酯，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 箱盖螺钉：聚酰胺 绝缘塞：聚乙烯
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体配有箱盖 箱盖螺钉 用于墙壁固定螺钉的绝缘塞
Protection category NEMA	NEMA 4X
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08

## 特征

---

尺寸	宽度: 182 mm 高度: 180 mm 深度: 90 mm
工作温度范围	-35 °C...80 °C
基本材料	聚碳酸酯
包装单元	1 件
净重	0.6 kg
毛重	0.635 kg
税率号	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	PK 箱 W182H180D90 带透明门盖

---

## 批准

---

批准	C-UL DNV UL
解释	符合性声明

---