

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9614.100

## Mini-PLS 设备适配器

状态: 2026/4/15 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9614.100 - Mini-PLS 设备适配器

最大额定电流从 12 A 至 100 A。

## 特征

型号	SV 9614.100
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
连接线缆 (AWG)	AWG 12
额定工作电压	690 V, 3~
额定电流 最大	25 A
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 160 mm
支承轨数量/高度	1 / 7.5 mm

# 特征

---

适用于制造商 (类型)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11
包装单元	1 件
净重	0.25 kg
毛重	0.29 kg
铜成分 (kg/件)	0.041
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	M用I PLS转换器7.5MM 高

# 批准

---

批准	UR + C-UR (recognized)
----	------------------------

---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------