

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.100 CB 元件适配器

状态: 2026/6/7 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.100 - CB 元件适配器 3 极

用于机械式固定和直接接触安装板的断路器。

特征

型号	SV 9635.100
作用方式	用于机械式固定和直接接触地板上的功率开关 通过可灵活设置的固定点 (M4) 安装功率开关
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
说明	在选择 CB 元件适配器时，必须注意电子功率开关的固定间距 根据使用的功率开关而定，可能会导致功率降低 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
额定电流 最大	160 A
额定工作电压	600 V (直流), 3~ 690 V (交流), 3~
极数	3 极
尺寸	宽度: 90 mm 高度: 160 mm 深度: 45 mm
Distance between fixing points	25 mm
导线出线	上/下
适用于制造商 (类型)	ABB (XT1) Allen Bradley (140G-G) Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)

特征

包装单元	1 件
净重	0.58 kg
毛重	0.582 kg
铜成分 (kg/件)	0.276
税率号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	SV CB component adaptor160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 25 mm

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK